

PD-82II

デジタル PD メーター




わかりやすいデジタル表示

PD-82Ⅱ

デジタルPDメーター

特長

- ・測定値を Right・PD・Left の値で液晶にデジタル表示
- ・測定範囲 0.5 mm ステップ
- ・両眼測定・片眼測定切替可能
- ・30 cm から無限遠までの注視点距離の PD を測定可能
- ・視度切換えレバーにより、検者は多焦点レンズをかけたままで測定可能
- ・自動的にスイッチが切れる節電機能を搭載
- ・角膜頂点からレンズ、またはフレームまでの距離が測定可能 (LD モード)



仕様

| | |
|---------|---------------------------------------|
| PD 測定範囲 | 46～82 mm, 0.5 mmステップ (片眼 23～41 mm) |
| 表示方式 | 液晶デジタル表示 |
| 注視目標 | 固視灯 (白色 LED) |
| 注視距離範囲 | 30 cm～∞ |
| 視度切換え | 3 段階 |
| 電源 | DC6V (単 3 乾電池 4 本) |
| 寸法 | 150 (W) × 254 (D) × 55 (H) mm |
| 質量 | 690g |

医療機器届出番号: 20B3X10001090001
販売名: デジタルPDメーター PD-82Ⅱ

※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

株式会社 トプコン・エシロールジャパン

営業部 〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町 75-1 TEL: 03(3558)2514 FAX: 03(3558)2905
営業所 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 福岡

機器に関するご質問・ご相談は下記にご用命下さい。

トプコン眼鏡器械コールセンター TEL.03(5914)6193

製造販売 **株式会社 東和** 〒383-0013 長野県中野市中野 1698-2 TEL: 0269(22)5181